

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M66X0,75****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130025 M66X0,75 |
| GTIN         | 4062406030391   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvas****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 65,25 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| varren Ø D <sub>s</sub> | 50 mm    |
| Kierteen syvyys         | 99 mm    |
| Alkureiän Ø             | 65,25 mm |
| Varren nelikulmio □     | 39 mm    |
| Kierteen Ø              | 66 mm    |
| Standardi               | DIN 2184 |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Kierteennousu        | 0,75 mm                     |
| Kokonaispituus L     | 160 mm                      |
| Lastuava aine        | HSS                         |
| Lastu-urien määrä    | 6                           |
| Terien lkm Z         | 6                           |
| Toleranssiluokka     | ISO 1 4H                    |
| Toleranssiluokka     | ISO 1X 4HX                  |
| Toleranssiluokka     | ISO 2 6H                    |
| Toleranssiluokka     | ISO 2X 6HX                  |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,20                    |
| Toleranssiluokka     | ISO 3 6G                    |
| Toleranssiluokka     | ISO 3X 6GX                  |
| Toleranssiluokka     | 7H                          |
| Toleranssiluokka     | 7HX                         |
| Toleranssiluokka     | 7G                          |
| Toleranssiluokka     | 7GX                         |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,05                    |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,10                    |
| Kierretyyppi         | MF                          |
| Kierteen koko        | M66×0,75                    |
| Pinnoitus            | TiN                         |
| Kylkikulma           | 60 astetta                  |
| Kierrenormi          | DIN 13                      |
| Etuviiste            | C                           |
| Varsi                | Lieriövarsi, h9             |
| Sisäjähdytys         | ei                          |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D läpireiällä  |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta       | Oikea                       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |