

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M102X2****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130025 M102X2 |
| GTIN         | 4062406031534 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 100 mm

**Tekninen kuvaus**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Terien lkm Z     | 12       |
| Kierteen Ø       | 102 mm   |
| Kokonaispituus L | 180 mm   |
| Alkureiän Ø      | 100 mm   |
| Lastuava aine    | HSS      |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Toleranssiluokka            | ISO 1X 4HX                  |
| Toleranssiluokka            | ISO 2 6H                    |
| Toleranssiluokka            | ISO 2X 6HX                  |
| Toleranssiluokka            | 6H +0,20                    |
| Toleranssiluokka            | ISO 3 6G                    |
| Toleranssiluokka            | ISO 3X 6GX                  |
| Toleranssiluokka            | 7H                          |
| Toleranssiluokka            | 7HX                         |
| Toleranssiluokka            | 7G                          |
| Toleranssiluokka            | 7GX                         |
| Toleranssiluokka            | 6H +0,05                    |
| Toleranssiluokka            | 6H +0,10                    |
| varren $\varnothing D_s$    | 56 mm                       |
| Kierteennousu               | 2 mm                        |
| Standardi                   | DIN 2184                    |
| Kierteen syvyys             | 153 mm                      |
| Lastu-urien määrä           | 12                          |
| Varren nelikulmio $\square$ | 44 mm                       |
| Kierretyyppi                | MF                          |
| Kierteen koko               | M102×2                      |
| Pinnoitus                   | TiN                         |
| Kylkikulma                  | 60 astetta                  |
| Kierrenormi                 | DIN 13                      |
| Etuviiste                   | C                           |
| Varsi                       | Lieriövarsi, h9             |
| Sisäjähdytys                | ei                          |
| Käyttö poraustavalla        | enintään 1,5×D läpireiällä  |
| Käyttö poraustavalla        | enintään 1,5×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta              | Oikea                       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |