

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M120X1,5

Tilaustiedot

Tilausnumero	130025 M120X1,5
GTIN	4062406031930
Tuoteluokka	10N

Kuvas
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren $\varnothing D_s$: 56 mm

 Varren nelikulmio \square : 44 mm

 Alkureiän \varnothing : 118,5 mm

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	56 mm
Kierteen syvyys	180 mm
Lastu-urien määrä	12
Varren nelikulmio \square	44 mm
Alkureiän \varnothing	118,5 mm
Kierteennousu	1,5 mm

Terien lkm Z	12
Kokonaispituus L	180 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Standardi	DIN 2184
Lastuava aine	HSS
Kierteen Ø	120 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M120×1,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi