

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M115X2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130025 M115X2
GTIN	4062406031831
Tuoteluokka	10N

**Kuvas****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 113 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	2 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen syvyys	172,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Alkureiän Ø	113 mm
Varren nelikulmio □	44 mm
Terien lkm Z	12
Standardi	DIN 2184
varren Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Kierteen Ø	115 mm
Lastuava aine	HSS
Lastu-urien määrä	12
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M115×2
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi