

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M70X0,75****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130025 M70X0,75 |
| GTIN         | 4062406030506   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvas****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 69,25 mm

**Tekninen kuvaus**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Kierteen syvyys | 105 mm   |
| Standardi       | DIN 2184 |
| Kierteen Ø      | 70 mm    |
| Terien lkm Z    | 8        |
| Lastuava aine   | HSS      |
| Alkureiän Ø     | 69,25 mm |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Toleranssiluokka                           | ISO 1 4H                    |
| Toleranssiluokka                           | ISO 1X 4HX                  |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2 6H                    |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2X 6HX                  |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,20                    |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3 6G                    |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3X 6GX                  |
| Toleranssiluokka                           | 7H                          |
| Toleranssiluokka                           | 7HX                         |
| Toleranssiluokka                           | 7G                          |
| Toleranssiluokka                           | 7GX                         |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,05                    |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,10                    |
| Kierteennousu                              | 0,75 mm                     |
| Lastu-urien määrä                          | 8                           |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 39 mm                       |
| Kokonaispituus L                           | 160 mm                      |
| varren $\varnothing D_s$                   | 50 mm                       |
| Kierretyyppi                               | MF                          |
| Kierteen koko                              | M70×0,75                    |
| Pinnoitus                                  | TiN                         |
| Kylkikulma                                 | 60 astetta                  |
| Kierrenormi                                | DIN 13                      |
| Etuviiste                                  | C                           |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9             |
| Sisäjähdytys                               | ei                          |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 1,5×D läpireiällä  |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 1,5×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta                             | Oikea                       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |