

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M100X1****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130025 M100X1 |
| GTIN         | 4062406031442 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvas****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 99 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Lastuava aine     | HSS        |
| Lastu-urien määrä | 12         |
| Kierteennousu     | 1 mm       |
| Toleranssiluokka  | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka  | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka  | ISO 2 6H   |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Toleranssiluokka            | ISO 2X 6HX                  |
| Toleranssiluokka            | 6H +0,20                    |
| Toleranssiluokka            | ISO 3 6G                    |
| Toleranssiluokka            | ISO 3X 6GX                  |
| Toleranssiluokka            | 7H                          |
| Toleranssiluokka            | 7HX                         |
| Toleranssiluokka            | 7G                          |
| Toleranssiluokka            | 7GX                         |
| Toleranssiluokka            | 6H +0,05                    |
| Toleranssiluokka            | 6H +0,10                    |
| varren $\varnothing D_s$    | 56 mm                       |
| Alkureiän $\varnothing$     | 99 mm                       |
| Kierteen $\varnothing$      | 100 mm                      |
| Varren nelikulmio $\square$ | 44 mm                       |
| Kierteen syvyys             | 150 mm                      |
| Terien lkm Z                | 12                          |
| Kokonaispituus L            | 180 mm                      |
| Standardi                   | DIN 2184                    |
| Kierretyyppi                | MF                          |
| Kierteen koko               | M100×1                      |
| Pinnoitus                   | TiN                         |
| Kylkikulma                  | 60 astetta                  |
| Kierrenormi                 | DIN 13                      |
| Etuviiste                   | C                           |
| Varsi                       | Lieriövarsi, h9             |
| Sisäjähdytys                | ei                          |
| Käyttö poraustavalla        | enintään 1,5×D läpireiällä  |
| Käyttö poraustavalla        | enintään 1,5×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta              | Oikea                       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |