

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M64X6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130025 M64X6
GTIN	4062406030315
Tuoteluokka	10N

Kuvas**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 6 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 58 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Kierteennousu	6 mm
Kierteen Ø	64 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Varren nelikulmio □	39 mm
Lastu-urien määrä	6
Terien lkm Z	6
Kierteen syvyys	96 mm
varren $\varnothing D_s$	50 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Alkureiän \varnothing	58 mm
Standardi	DIN 2184
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M64x6
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi