

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M90X0,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130021 M90X0,5 |
| GTIN         | 4062406028947  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 89,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Kokonaispituus L        | 160 mm   |
| Kierteen Ø              | 90 mm    |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 50 mm    |
| Standardi               | DIN 2184 |
| Kierteen syvyys         | 135 mm   |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Alkureiän Ø          | 89,5 mm                     |
| Toleranssiluokka     | ISO 1 4H                    |
| Toleranssiluokka     | ISO 1X 4HX                  |
| Toleranssiluokka     | ISO 2 6H                    |
| Toleranssiluokka     | ISO 2X 6HX                  |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,20                    |
| Toleranssiluokka     | ISO 3 6G                    |
| Toleranssiluokka     | ISO 3X 6GX                  |
| Toleranssiluokka     | 7H                          |
| Toleranssiluokka     | 7HX                         |
| Toleranssiluokka     | 7G                          |
| Toleranssiluokka     | 7GX                         |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,05                    |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,10                    |
| Varren nelikulmio □  | 39 mm                       |
| Lastu-urien määrä    | 10                          |
| Kierteennousu        | 0,5 mm                      |
| Terien lkm Z         | 10                          |
| Lastuava aine        | HSS                         |
| Kierretyyppi         | MF-LH                       |
| Kierteen koko        | M90×0,5                     |
| Pinnoitus            | pinnoittamaton              |
| Kylkikulma           | 60 astetta                  |
| Kierrenormi          | DIN 13                      |
| Etuviiste            | C                           |
| Varsi                | Lieriövarsi, h9             |
| Sisäjähdytys         | ei                          |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D läpireiällä  |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Leikkaussuunta        | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirengas            | ilman                                    |
| Tuotetyppi            | Kierretappi                              |