

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M56X5,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130025 M56X5,5
GTIN	4062406029937
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 5,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 50,5 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
varren Ø D _s	40 mm
Kierteen syvyys	84 mm
Terien lkm Z	6
Lastu-urien määrä	6
Standardi	DIN 2184

Kierteennousu	5,5 mm
Alkureiän Ø	50,5 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Varren nelikulmio □	32 mm
Kierteen Ø	56 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M56×5,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyppi	Kierretappi