

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M88X1,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130025 M88X1,5 |
| GTIN         | 4062406031121  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 86,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Lastuava aine     | HSS      |
| Alkureiän Ø       | 86,5 mm  |
| Standardi         | DIN 2184 |
| Lastu-urien määrä | 10       |
| Kierteen Ø        | 88 mm    |
| Kierteen syvyys   | 132 mm   |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Varren nelikulmio □     | 39 mm                       |
| Terien lkm Z            | 10                          |
| Kokonaispituus L        | 160 mm                      |
| Kierteennousu           | 1,5 mm                      |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 50 mm                       |
| Toleranssiluokka        | ISO 1 4H                    |
| Toleranssiluokka        | ISO 1X 4HX                  |
| Toleranssiluokka        | ISO 2 6H                    |
| Toleranssiluokka        | ISO 2X 6HX                  |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,20                    |
| Toleranssiluokka        | ISO 3 6G                    |
| Toleranssiluokka        | ISO 3X 6GX                  |
| Toleranssiluokka        | 7H                          |
| Toleranssiluokka        | 7HX                         |
| Toleranssiluokka        | 7G                          |
| Toleranssiluokka        | 7GX                         |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,05                    |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,10                    |
| Kierretyyppi            | MF                          |
| Kierteen koko           | M88×1,5                     |
| Pinnoitus               | TiN                         |
| Kylkikulma              | 60 astetta                  |
| Kierrenormi             | DIN 13                      |
| Etuviiste               | C                           |
| Varsi                   | Lieriövarsi, h9             |
| Sisäjähdytys            | ei                          |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 1,5×D läpireiällä  |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 1,5×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta          | Oikea                       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |