

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M70X2**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130025 M70X2
GTIN	4062406030537
Tuoteluokka	10N

**Kuvas**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren  $\varnothing D_s$ : 50 mm

 Varren nelikulmio  $\square$ : 39 mm

 Alkureiän  $\varnothing$ : 68 mm

**Tekninen kuvaus**

varren $\varnothing D_s$	50 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	2 mm
Kierteen syvyys	105 mm
Standardi	DIN 2184
Kokonaispituus L	160 mm
Terien lkm Z	8
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	39 mm
Lastu-urien määrä	8
Kierteen Ø	70 mm
Alkureiän Ø	68 mm
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M70×2
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi