

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M76X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130025 M76X1
GTIN	4062406030735
Tuoteluokka	10N

**Kuvas****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 75 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	8
Terien lkm Z	8
Lastuava aine	HSS
Kierteen Ø	76 mm
Standardi	DIN 2184
Toleranssiluokka	ISO 1 4H

Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kokonaispituus L	160 mm
Alkureiän Ø	75 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierteennousu	1 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kierteen syvyys	114 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M76×1
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi