

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M72X4

Tilaustiedot

Tilausnumero	130025 M72X4
GTIN	4062406030636
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren $\varnothing D_s$: 50 mm

 Varren nelikulmio \square : 39 mm

 Alkureiän \varnothing : 68 mm

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	50 mm
Terien lkm Z	8
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastu-urien määrä	8
Kierteennousu	4 mm
Kierteen Ø	72 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Standardi	DIN 2184
Alkureiän Ø	68 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	108 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M72×4
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi