

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M98X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130021 M98X1
GTIN	4062406029166
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 97 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	10
Kierteen Ø	98 mm
Varren nelikulmio □	44 mm
Standardi	DIN 2184

Kierteennousu	1 mm
Lastu-urien määrä	10
Kierteen syvyys	147 mm
Alkureiän Ø	97 mm
varren Ø D _s	56 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M98×1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä

Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyppi	Kierretappi