

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M75X2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130021 M75X2
GTIN	4062406028473
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 73 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	160 mm
Standardi	DIN 2184
Terien lkm Z	8
Alkureiän Ø	73 mm
Kierteen Ø	75 mm

Lastuava aine	HSS
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
varren $\varnothing D_s$	50 mm
Lastu-urien määrä	8
Kierteen syvyys	112,5 mm
Kierteennousu	2 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	39 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M75×2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä

Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyppi	Kierretappi