

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M88X4**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130025 M88X4
GTIN	4062406031152
Tuoteluokka	10N

**Kuvas**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 84 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	160 mm
Kierteennousu	4 mm
Lastu-urien määrä	10
Terien lkm Z	10
Varren nelikulmio □	39 mm
Standardi	DIN 2184

Alkureiän Ø	84 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastuava aine	HSS
Kierteen Ø	88 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kierteen syvyys	132 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M88×4
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi