

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M58X0,5**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130025 M58X0,5
GTIN	4062406029968
Tuoteluokka	10N

**Kuvas**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 45 mm

Varren nelikulmio □: 35 mm

Alkureiän Ø: 57,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	58 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	0,5 mm
Terien lkm Z	6
varren $\varnothing D_s$	45 mm
Lastuava aine	HSS
Lastu-urien määrä	6
Alkureiän $\varnothing$	57,5 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio $\square$	35 mm
Standardi	DIN 2184
Kierteen syvyys	87 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M58x0,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi