

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M60X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130025 M60X0,75
GTIN	4062406030063
Tuoteluokka	10N

**Kuvas****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 45 mm

Varren nelikulmio □: 35 mm

Alkureiän Ø: 59,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G

Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen syvyys	90 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	35 mm
Terien lkm Z	6
varren $\varnothing D_s$	45 mm
Lastu-urien määrä	6
Alkureiän $\varnothing$	59,25 mm
Standardi	DIN 2184
Kierteennousu	0,75 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen $\varnothing$	60 mm
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M60x0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi