

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M80X1,5****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130021 M80X1,5 |
| GTIN | 4062406028671 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 78,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|---------|
| Kierteen Ø | 80 mm |
| Kierteennousu | 1,5 mm |
| Alkureiän Ø | 78,5 mm |
| Varren nelikulmio □ | 39 mm |
| varren Ø D _s | 50 mm |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Kierteen syvyys | 120 mm |
| Kokonaispituus L | 160 mm |
| Lastuava aine | HSS |
| Lastu-urien määrä | 8 |
| Standardi | DIN 2184 |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Terien lkm Z | 8 |
| Kierretyyppi | MF-LH |
| Kierteen koko | M80×1,5 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D läpireiällä |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä |

| | |
|----------------------|--|
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |