

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M58X0,75

Tilaustiedot

Tilausnumero	130026 M58X0,75
GTIN	4062406032197
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 45 mm

Varren nelikulmio □: 35 mm

Alkureiän Ø: 57,25 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	57,25 mm
Kierteen syvyys	87 mm
Varren nelikulmio □	35 mm
Standardi	DIN 2184
Lastuava aine	HSS

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
varren $\varnothing D_s$	45 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Lastu-urien määrä	6
Kierteen \varnothing	58 mm
Terien lkm Z	6
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M58×0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä

Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyppi	Kierretappi