

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M75X0,75

Tilaustiedot

Tilausnumero	130025 M75X0,75
GTIN	4062406030667
Tuoteluokka	10N

Kuvas
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteenousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 74,25 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	75 mm
Terien lkm Z	8
Lastuava aine	HSS
Varren nelikulmio □	39 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	0,75 mm
varren $\varnothing D_s$	50 mm
Kierteen syvyys	112,5 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Alkureiän \varnothing	74,25 mm
Standardi	DIN 2184
Lastu-urien määrä	8
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M75×0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi