

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M60X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130026 M60X1
GTIN	4062406032296
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 45 mm

Varren nelikulmio □: 35 mm

Alkureiän Ø: 59 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	6
Terien lkm Z	6
Varren nelikulmio □	35 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Standardi	DIN 2184
varren $\varnothing D_s$	45 mm
Kierteen \varnothing	60 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Alkureiän \varnothing	59 mm
Kierteen syvyys	90 mm
Kierteennousu	1 mm
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M60×1
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä

Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyppi	Kierretappi