

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M56X2****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130026 M56X2  |
| GTIN         | 4062406032128 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 54 mm

**Tekninen kuvaus**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Varren nelikulmio □ | 32 mm |
| Alkureiän Ø         | 54 mm |
| Kierteen syvyys     | 84 mm |
| Lastu-urien määrä   | 6     |
| Kierteennousu       | 2 mm  |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Lastuava aine            | HSS                         |
| Kokonaispituus L         | 140 mm                      |
| Toleranssiluokka         | ISO 1 4H                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 1X 4HX                  |
| Toleranssiluokka         | ISO 2 6H                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 2X 6HX                  |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,20                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 3 6G                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 3X 6GX                  |
| Toleranssiluokka         | 7H                          |
| Toleranssiluokka         | 7HX                         |
| Toleranssiluokka         | 7G                          |
| Toleranssiluokka         | 7GX                         |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,05                    |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,10                    |
| varren $\varnothing D_s$ | 40 mm                       |
| Terien lkm Z             | 6                           |
| Kierteen $\varnothing$   | 56 mm                       |
| Standardi                | DIN 2184                    |
| Kierretyyppi             | MF-LH                       |
| Kierteen koko            | M56x2                       |
| Pinnoitus                | TiN                         |
| Kylkikulma               | 60 astetta                  |
| Kierrenormi              | DIN 13                      |
| Etuviiste                | C                           |
| Varsi                    | Lieriövarsi, h9             |
| Sisäjähdytys             | ei                          |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 1,5xD läpireiällä  |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 1,5xD pohjareiällä |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Leikkaussuunta       | Vasen                                    |
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirengas           | ilman                                    |
| Tuotetyppi           | Kierretappi                              |