

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M72X0,75****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130025 M72X0,75 |
| GTIN | 4062406030582 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvas**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 71,25 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Terien lkm Z | 8 |
| varren Ø D _s | 50 mm |
| Standardi | DIN 2184 |
| Kokonaispituus L | 160 mm |
| Lastuava aine | HSS |
| Kierteen Ø | 72 mm |

| | |
|--|-----------------------------|
| Lastu-urien määrä | 8 |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 39 mm |
| Kierteen syvyys | 108 mm |
| Alkureiän Ø | 71,25 mm |
| Kierteennousu | 0,75 mm |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierteen koko | M72×0,75 |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D läpireiällä |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |

| | |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |