

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M115X3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130026 M115X3
GTIN	4062406034061
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 112 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	12
Kierteen syvyys	172,5 mm
Kierteen Ø	115 mm
Standardi	DIN 2184

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	44 mm
Lastu-urien määrä	12
Alkureiän Ø	112 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteennousu	3 mm
varren Ø D _s	56 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M115×3
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä

Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyppi	Kierretappi