

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M67X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130026 M67X0,75
GTIN	4062406032623
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 66,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	66,25 mm
Lastu-urien määrä	6
Kierteen Ø	67 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kierteennousu	0,75 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	39 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Terien lkm Z	6
Standardi	DIN 2184
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	100,5 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M67×0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä

Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyppi	Kierretappi