

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M120X4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130026 M120X4
GTIN	4062406034184
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 4 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 116 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	44 mm
Alkureiän Ø	116 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Terien lkm Z	12
Lastuava aine	HSS

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen Ø	120 mm
Standardi	DIN 2184
varren Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Kierteennousu	4 mm
Lastu-urien määrä	12
Kierteen syvyys	180 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M120×4
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä

Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyppi	Kierretappi