

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M120X6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130026 M120X6
GTIN	4062406034191
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 6 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 114 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	114 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastu-urien määrä	12
varren $\varnothing D_s$	56 mm
Lastuava aine	HSS
Varren nelikulmio $\square$	44 mm
Standardi	DIN 2184
Kierteen syvyys	180 mm
Kierteennousu	6 mm
Terien lkm Z	12
Kierteen $\varnothing$	120 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M120×6
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä

Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi