

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M88X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130026 M88X1,5
GTIN	4062406033347
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 86,5 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	39 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Terien lkm Z	10
Lastuava aine	HSS
varren $\varnothing D_s$	50 mm
Kierteen \varnothing	88 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Standardi	DIN 2184
Lastu-urien määrä	10
Alkureiän \varnothing	86,5 mm
Kierteen syvyys	132 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M88x1,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD läpäreiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohjareiällä

Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi