

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M70X3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130026 M70X3
GTIN	4062406032760
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 67 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	8
Kierteen Ø	70 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Alkureiän Ø	67 mm

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastu-urien määrä	8
varren $\varnothing D_s$	50 mm
Kierteen syvyys	105 mm
Kierteennousu	3 mm
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 2184
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M70×3
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä

Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyppi	Kierretappi