

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M22X2,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130015 M22X2,5 |
| GTIN         | 4062406019693  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Kierteennousu       | 2,5 mm     |
| Kierteen Ø          | 22 mm      |
| Lastuava aine       | HSS E      |
| Standardi           | DIN 376    |
| Alkureiän Ø         | 19,5 mm    |
| Kokonaispituus L    | 140 mm     |
| Varren nelikulmio □ | 14,5 mm    |
| Kierteen syvyys     | 55 mm      |
| Toleranssiluokka    | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka    | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka    | ISO 2 6H   |
| Toleranssiluokka    | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka    | 6H +0,05   |

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Toleranssiluokka         | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka         | 7H                                       |
| Toleranssiluokka         | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka         | 7G                                       |
| Toleranssiluokka         | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,10                                 |
| Terien lkm Z             | 3                                        |
| varren $\varnothing D_s$ | 18 mm                                    |
| Lastu-urien määrä        | 3                                        |
| Kierretyyppi             | MF                                       |
| Kierteen koko            | M22 × 2,5                                |
| Pinnoitus                | TiN                                      |
| Kylkikulma               | 60 astetta                               |
| Kierrenormi              | DIN 13                                   |
| Etuviiste                | C                                        |
| Varsi                    | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys             | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta           | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi    | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas               | ilman                                    |
| Tuotetyyppi              | Kierretappi                              |