

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M26X0,75****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130015 M26X0,75 |
| GTIN         | 4062406019952   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

|  |            |
|--|------------|
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 14,5 mm    |
| Kokonaispituus L                           | 140 mm     |
| Kierteennousu                              | 0,75 mm    |
| Lastu-urien määrä                          | 4          |
| Terien lkm Z                               | 4          |
| varren Ø D <sub>s</sub>                    | 18 mm      |
| Kierteen syvyys                            | 65 mm      |
| Toleranssiluokka                           | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka                           | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2 6H   |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,05   |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,20   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Toleranssiluokka      | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka      | 7H                                       |
| Toleranssiluokka      | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka      | 7G                                       |
| Toleranssiluokka      | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,10                                 |
| Lastuava aine         | HSS E                                    |
| Standardi             | DIN 376                                  |
| Kierteen Ø            | 26 mm                                    |
| Alkureiän Ø           | 25,25 mm                                 |
| Kierretyyppi          | MF                                       |
| Kierteen koko         | M26×0,75                                 |
| Pinnoitus             | TiN                                      |
| Kylkikulma            | 60 astetta                               |
| Kierrenormi           | DIN 13                                   |
| Etuviiste             | C  |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys          | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta        | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi           | Kierretappi                              |