

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M2,5X0,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M2,5X0,25
GTIN	4062406018368
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 371
Kierteen Ø	2,5 mm
Kierteennousu	0,25 mm
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Kokonaispituus L	50 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Kierteen syvyys	6,25 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	2,25 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M2,5 × 0,25
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi