

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M17X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M17X0,75
GTIN	4062406019235
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen syvyys	42,5 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Alkureiän Ø	16,25 mm
Kierteen Ø	17 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	125 mm
varren Ø D _s	14 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M17×0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi