

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M2,5X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M2,5X0,35
GTIN	4062406018375
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	50 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	6,25 mm
Alkureiän Ø	2,15 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX

Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	0,35 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	2,5 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	2,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi