

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M13X0,5****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130015 M13X0,5 |
| GTIN | 4062406018924 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|------------|
| Kierteen Ø | 13 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Alkureiän Ø | 12,5 mm |
| Kierteennousu | 0,5 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Varren nelikulmio □ | 9 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |

| | |
|--------------------------|--|
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Standardi | DIN 376 |
| Kokonaispituus L | 110 mm |
| Kierteen syvyys | 32,5 mm |
| varren $\varnothing D_s$ | 11 mm |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierteen koko | M13×0,5 |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |