

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M33X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M33X0,5
GTIN	4062406020491
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	33 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Alkureiän Ø	32,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	82,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,5 mm
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	20 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	180 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M33×0,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi