

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M39X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M39X1,5
GTIN	4062406021009
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen $\varnothing$	39 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	97,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,5 mm
Varren nelikulmio $\square$	24 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän $\varnothing$	37,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M39×1,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi