

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M45X3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M45X3
GTIN	4062406021351
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren $\varnothing D_s$: 36 mmVarren nelikulmio \square : 29 mmAlkureiän \varnothing : 42 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	3 mm
varren $\varnothing D_s$	36 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	220 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376

Kierteen syvyys	112,5 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	29 mm
Kierteen Ø	45 mm
Alkureiän Ø	42 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M45×3
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi