

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M32X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M32X0,75
GTIN	4062406020422
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	32 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän Ø	31,25 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	0,75 mm
Kierteen syvyys	80 mm
varren Ø D _s	25 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M32×0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi