

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M3X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M3X0,35
GTIN	4062406018399
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,7 mm
varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	7,5 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Kierteen \varnothing	3 mm
Alkureiän \varnothing	2,65 mm
Terien lkm Z	3
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kokonaispituus L	56 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	3
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi