

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M27X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M27X0,75
GTIN	4062406020033
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	16 mm
Alkureiän Ø	26,25 mm
varren Ø D _s	20 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	27 mm
Kierteen syvyys	67,5 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	0,75 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M27×0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi