

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M40X2****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130015 M40X2  |
| GTIN         | 4062406021108 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 38 mm

**Tekninen kuvaus**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Varren nelikulmio □ | 24 mm   |
| Alkureiän Ø         | 38 mm   |
| Terien lkm Z        | 4       |
| Kierteen Ø          | 40 mm   |
| Kokonaispituus L    | 200 mm  |
| Standardi           | DIN 376 |

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Lastuava aine            | HSS E                                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 1 4H                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 1X 4HX                               |
| Toleranssiluokka         | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka         | 7H                                       |
| Toleranssiluokka         | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka         | 7G                                       |
| Toleranssiluokka         | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,10                                 |
| Kierteen syvyys          | 100 mm                                   |
| varren $\varnothing D_s$ | 32 mm                                    |
| Lastu-urien määrä        | 4                                        |
| Kierteennousu            | 2 mm                                     |
| Kierretyyppi             | MF                                       |
| Kierteen koko            | M40x2                                    |
| Pinnoitus                | TiN                                      |
| Kylkikulma               | 60 astetta                               |
| Kierrenormi              | DIN 13                                   |
| Etuviiste                | C                                        |
| Varsi                    | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys             | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 2xD pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta           | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi    | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirennas  | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |