

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M28X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M28X0,75
GTIN	4062406020125
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

varren $\varnothing D_s$	20 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen \varnothing	28 mm
Alkureiän \varnothing	27,25 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	70 mm
Varren nelikulmio \square	16 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M28x0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi