

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M30X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M30X0,35
GTIN	4062406020255
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Kokonaispituus L	180 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D _s	22 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,35 mm
Kierteen Ø	30 mm
Alkureiän Ø	29,65 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	18 mm
Kierteen syvyys	75 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M30×0,35
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi