

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M4X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M4X0,5
GTIN	4062406018450
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	3,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX

Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen Ø	4 mm
Kierteen syvyys	10 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
varren Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio □	3,4 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	4
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi