

Garant
Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M39X1

Tilastiedot

Tilausnumero	130015 M39X1
GTIN	4062406020996
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 38 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	38 mm
varren Ø D _s	32 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen Ø	39 mm
Lastu-urien määrä	4

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen syvyys	97,5 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	24 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M39×1
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi