

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M51X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M51X0,75
GTIN	4062406021634
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	32 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	40 mm
Alkureiän $\varnothing$	50,25 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Kierteen $\varnothing$	51 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	127,5 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M51×0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi