

**Garant**
**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M1X0,25**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130016 M1X0,25
GTIN	4062406021726
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,25 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 0,75 mm

**Tekninen kuvaus**

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen Ø	1 mm
Lastu-urien määrä	2
Alkureiän Ø	0,75 mm
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	40 mm
Kierteennousu	0,25 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Kierteen syvyys	2,5 mm
Terien lkm Z	2
varren Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen koko	M1×0,25
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi