

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M48X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M48X0,5
GTIN	4062406021436
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	47,5 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	48 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen syvyys	120 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Standardi	DIN 376
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastu-urien määrä	4
varren $\varnothing D_s$	36 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M48x0,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi